

Lucent360™

-multipurpose photoreactor-

0 ~ 80℃で温度調節

同時に最大48の条件検討

光の強度、波長を同時に条件検討

総出力350Wの強力な光源で光反応



フロー合成

バッチ合成 (700ml)

スターラー搭載

蓋を閉め切って反応させるので
光の漏れ (ロス) の心配がありません

<輸入元>



重松貿易株式会社 化学品部
Shigematsu & Co., Ltd.

本社：〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2-2-5
TEL：06-6231-6146 FAX：06-6231-6149

WEB：www.shigematsu-bio.com/ Mail：info@shigematsu-bio.com

<販売元>

<お問合せ> Solution Designing
Produced by

アズワン株式会社

ソリューション・デザイン部

E-mail：i7001-37@so.as-1.co.jp
TEL：06-6447-8930 FAX：06-6447-8939
〒550-8527 大阪市西区江戸堀2-1-27